

**DC.T 070202, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070202 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 390 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 390 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire