

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: 11/16-20**Dados do pedido**

Número do pedido	130046 11/16-20
GTIN	4062406050788
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Passo de rosca	1,27 mm
Norma	DIN 376
Ø da rosca	17,462 mm
Número de sulcos de aparas	4
Profundidade de rosca	43,7 mm
Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	11 mm
Óleo de corte	HSS E
Ø haste D _s	14 mm
Ø do furo central	16,25 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total L	125 mm
Passos por polegada	20
Tipo de rosca	UN-LH

Tamanho da rosca	11/16-20 UN LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar