


**CCMT 120404, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 120404 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmtător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 380 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 380 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmtător de așchii	GK

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire