

Macho de rosca para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: 1.5/8-24**Dados do pedido**

Número do pedido	130046 1.5/8-24
GTIN	4062406051723
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 49 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Passos por polegada	24
Comprimento total L	200 mm
Ø haste D _s	32 mm
Profundidade de rosca	103,19 mm
Ø da rosca	41,275 mm
Número de arestas de corte Z	4
Passo de rosca	1,058 mm
Norma	DIN 376
Ø do furo central	40,35 mm
Óleo de corte	HSS E
Quadrado da haste □	24 mm
Número de sulcos de aparas	4
Tipo de rosca	UNS-LH

Tamanho da rosca	1.5/8-24 UNS LH
Revestimento	TiN
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	esquerda
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar