

**Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes, sem revestimento,
Tipo: 2.1/2-4****Dados do pedido**

Número do pedido	130050 2.1/2-4
GTIN	4062406052423
Classe de artigo	10N

Descrição**Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

Descrição técnica

Quadrado da haste □	39 mm
Passo de rosca	6,35 mm
Número de sulcos de aparas	6
Ø haste D_s	50 mm
Profundidade de rosca	95,25 mm
Ø do furo central	57 mm
Comprimento total L	160 mm
Número de arestas de corte Z	6
Ø da rosca	63,5 mm
Óleo de corte	HSS
Passos por polegada	4
Tipo de rosca	UNC
Tamanho da rosca	2,1/2-4 UNC

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5xD com furo cego e de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar