

**DCMT 070202, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 390 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	GK
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire