

**CCMT 09T308, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 09T308 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 380 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 380 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire