

**Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes, sem revestimento,  
Tipo: 2.5/8-8****Dados do pedido**

Número do pedido	130050 2.5/8-8
GTIN	4062406052461
Classe de artigo	10N

**Descrição****Nota:**

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade

Tempo de entrega: 35 dias do mês

Produção especial - Devolução excluída

**Descrição técnica**

Profundidade de rosca	100 mm
Quadrado da haste □	39 mm
Passo de rosca	3,175 mm
Ø da rosca	66,675 mm
Número de sulcos de aparas	6
Óleo de corte	HSS
Ø do furo central	64,7 mm
Passos por polegada	8
Comprimento total L	160 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	50 mm
Número de arestas de corte Z	6
Tipo de rosca	UN
Tamanho da rosca	2.5/8-8 UN

Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	ASME B1.1
Classe de tolerância	1B
Classe de tolerância	2B
Classe de tolerância	2 B +0,05
Classe de tolerância	2 B +0,10
Classe de tolerância	2 B +0,20
Classe de tolerância	3B
Forma de corte	C
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 1,5xD com furo cego e de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar