

**CC.T 060204, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 060204 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 380 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 380 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	HQ
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire