


DC.T 070204, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070204 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 390 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 390 m/min
Sfârâmător de așchii	HQ

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire