

**CCMT 060204, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 380 m/min
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	GK
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire