


**DCMT 070204, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DCMT 070204 CA515 Categorie: CA515

Sfărâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 390 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 390 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire