

**Garant****Disc de debitat CerRapid EXTRA ÎNGUST, oțel, INOX, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563256 125
GTIN	4062406162320
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

**Granulația ceramică (CER)** cu capacitate de autoascuțire și **sistemul de liant ultraperformant** special ajustat permit o **putere mult mai mare la șlefuirea extrem de rece** comparativ cu discurile de debitat convenționale (A).

- **Productivitate maximă datorită tăieturilor foarte rapide.**
- **Echilibru optim între comportamentul de tăiere extrem de moale cu efort minim și durabilitate maximă.**

**Specificație:****CER60Q-BF.****Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

**Descriere tehnică**

Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	drept
Lățimea discului	1 mm

Turație maximă	12200 min <sup>-1</sup>
Ø discurilor	125 mm
Forma	41
Specificație	CER60Q-BF
Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

