

Pastilha de corte reversível por torneamento CDCT S40101, Tipo: HU7310**Dados do pedido**

Número do pedido	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Classe de artigo	211

Descrição técnica

Raio do canto	0,1 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	N
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
Óleo de corte	HM
Quebra-aparas	AF
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 300 m/min
Tipo	HU7310
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,75 mm
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CDCT S40101

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear