

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CDCT S40102****Dados do pedido**

Número do pedido	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

#Raio do canto	0,2 mm
Material de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	N
Tipo	HU7310
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 300 m/min
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,75 mm
Avanço f	0,03 - 0,25 mm/U
Quebra-aperas	AF
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CDCT S40102

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear