

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento TDAT 070101****Dados do pedido**

Número do pedido	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
#Raio do canto	0,1 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	HB7125-1
Material de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	VS
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Aplicação principal	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 140 m/min
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	TDAT 070101
Número de trocas/cortes	3

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar