

**Pastilha de corte reversível por torneamento CCGT 030102, para acabamento,  
Tipo: HU7315-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Classe de artigo	211

**Descrição técnica**

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 600 m/min
Avanço $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	N
Quebra-aperas	AF
Tipo	HU7315-1
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Revestimento	sem revestimento

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 030102
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar