


**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 150612, para desbaste,
Tipo: HB7210-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Profundidade de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Raio do canto	1,2 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7210-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Avanço f	0,32 - 0,8 mm/U
Aplicação principal	K
Quebra-aperas	GG
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 150612
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar