


## Pastilha de corte reversível por torneamento SNMG 120412, para processamento médio, Tipo: HB7210-1



### Dados do pedido

Número do pedido	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Classe de artigo	21G

### Descrição técnica

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 450 m/min
Óleo de corte	HM
Avanço $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Raio do canto	1,2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aparas	GM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Tipo	HB7210-1
Aplicação principal	K
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120412
Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar