

**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMA 080412, para processamento médio, Tipo: HB7210-1****Dados do pedido**

Número do pedido	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Tipo	HB7210-1
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	1,2 mm
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 450 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMA 080412

Número de trocas/cortes	6
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar