

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para processamento médio, Tipo: HB7210-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7210-1
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	GM
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,1 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar