

Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120404, para processamento médio, Tipo: PR005S**Dados do pedido**

Número do pedido	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	MU
Velocidade de corte v_c aplicação principal	30 - 90 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	PR005S
Avanço f	0,05 - 0,15 mm/U
Aplicação principal	S
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear