

Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120408, para processamento médio, Tipo: PR015S**Dados do pedido**

Número do pedido	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	PR015S
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	S
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	25 - 70 m/min
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Quebra-aperas	MU
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear