

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para acabamento, Tipo: PR015S



Dados do pedido

Número do pedido	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Aplicação principal	S
Velocidade de corte v_c aplicação principal	25 - 70 m/min
Tipo	PR015S
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aperas	MQ
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar