

## Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para processamento médio, Tipo: PR015S



### Dados do pedido

Número do pedido	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Classe de artigo	25E

### Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	PR015S
Aplicação principal	S
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	25 - 70 m/min
Quebra-aparas	MU
Avanço $f$	0,05 - 0,18 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar