

Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para acabamento, Tipo: PR015S**Dados do pedido**

Número do pedido	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,18 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Aplicação principal	S
Velocidade de corte v_c aplicação principal	25 - 70 m/min
Quebra-aparas	MQ
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PR015S
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Revestimento	Megacoat Hard

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar