

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 100/6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	214200 100/6
GTIN	4045197702340
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	100 mm
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	113 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	50 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1204..
Número de arestas de corte Z	6
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219800