

Garant GRIDLINE

Gaveta, 200 kg, 20×24G, Altura frontal das gavetas: 75



Dados do pedido

Número do pedido	931045 75
GTIN	4062406064716
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Capacidade de carga 200 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 24×28G n.º 931035.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Altura frontal	75 mm
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Área útil da gaveta em G	20×24
Altura útil	50 mm
Peso	12 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg

Ficha de dados

Largura útil em G	20
Profundidade útil em G	24
Área de aplicação	Armário de ferramentas
#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×24G
Tipo de produto	Gaveta

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931045-75>