

Garant**APET 180540 FR, HU7810, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	215212 ALU
GTIN	4045197673817
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Rază la colț	4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APET 180540 FR
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		