



Cone de aperto elevado, HSK-A 100, Ø D1: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	305538 20
GTIN	2050001772060
Classe de artigo	33K

Descrição

Versão:

- **Baixa fricção devido aos rolamentos de agulhas.**
- **Protegido com revestimento anticorrosão.**
- **À prova de pó e água.**
- **A força de aperto muito elevada aumenta a vida útil e melhora a superfície.**
- **Com perfuração RFID/Balluff-Chip.**
- **Fixação de ferramentas centradas com uma precisão de concentricidade ótima.**
- **Fornecimento de refrigerante interno.**
- **Força de aperto até 1000 Nm.**

Vantagem:

Longa vida útil da ferramenta. Propriedades antivibração. Alta estabilidade devido à porca de fixação reforçada.

Utilização:

Para fixação de ferramentas com haste cilíndrica.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto.

Acessórios especiais:

Tubo do refrigerante n.º 309880, pinças de aperto n.º 309566 – 309570 ou n.º 309575 – 309576.

Descrição técnica

Ø exterior da pinça de aperto D	52 mm
Projeção medida A	105 mm

Ficha de dados

chave de gancho adequada n.º 628400	52 / 55
Ø de fixação D ₁	20 mm
Força de fixação até	1000 Nm
Alojamento	HSK-A 100
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 5 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de aperto automático

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/305538-20>