

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 100/14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

**Avantaj:**

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tăișuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

**Descriere tehnică**

Șurub pentru pană de fixare	229721
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Pană de fixare	229720
Ø tăișului $D_c$	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106

Număr de dinți Z	14
Ø orificiu prindere	32 mm
Ø exterior maxim $D_{max}$	109 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p max}$	6 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Şurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720