

**Fresa de disco com encosto Largura  $a_p=8$  mm,  $\varnothing D$ : 125Lmm****Dados do pedido**

Número do pedido	218565 125L
GTIN	4045197707512
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Fresas de disco em aço especial robusto para redução das vibrações.

**Utilização:**

Para fresagem de ranhuras e chavetas. Pode ser usada em bases de ranhura planas e não planas.

**Peça sobresselente:**

N.º 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. IP15. Fresas de disco até  $\varnothing D = 200$  mm disponíveis.

**Descrição técnica**

número de lâminas efetivo $Z_{ef}$ .	6
Comprimento total $L_{tot}$ .	50 mm
$\varnothing$ do orifício de alojamento	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SNHX
$\varnothing$ das lâminas $D_c$	125 mm

Ø do colar $d_1$	59 mm
profundidade máxima de corte $a_e$ máx.	29,7 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	12
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	não
Substituição da ferramenta	PowerCard
Código ISO da pastilha de corte reversível	SN.. 12045
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de produto	Fresa de disco

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219978
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2