

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 200/28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

Avantaj:

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tășuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

Descriere tehnică

Ø tășului D_c	200 mm
Număr de dinți Z	28
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Pană de fixare	229720
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1106
Ø exterior maxim D_{max}	209 mm
Ø orificiu prindere	60 mm
Șurub pentru pană de fixare	229721
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	70 grad
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub pentru fixarea penei	229721
Pană de fixare	229720