

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9640, Tip: UNI


Date comandă

Numărul de comandă	213141 UNI
GTIN	4045197743275
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Lungime tăiș plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 3,61 mm

Descriere tehnică

Rază de programare la $a_{p \max}$	3,61 mm
Tip	UNI
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 0704ZEER U
Categorie	HB9640
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	80 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		