

Garant
Tarod de mașină, TiCN, MF: 14X1,5

Date comandă

Numărul de comandă	132861 14X1,5
GTIN	4045197745750
Clasa articolului	11H

Descriere
Execuție:
Model stabil.
Recomandare:

Pentru **oțelurile foarte dure, materialele TOOLOX și HARDOX, vă recomandăm un Ø al găurii de centrare** cu **0,05** până la **0,3 mm mai mare decât cel impus conform DIN** (consultați tabelul). A se utiliza numai cu mandrină cu compensarea lungimii – chiar și pe mașini cu arbore cu acționare sincronizată.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E PM

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 100 mm

 Ø cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 12,5 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	11 mm
Ø Filet	14 mm
Materialul sculei	HSS E PM
Ø găurii de centrare	12,5 mm
Număr de dinți Z	5
Pătrat coadă □	9 mm

Lungimea totală L	100 mm
Număr caneluri de pretensionare	5
Pas filet	1,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	21 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M14×1,5
Strat de acoperire	TiCN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	roșu
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	7 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	2 m/min	H
TOOLOX 33	recomandat	4 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	recomandat	2 m/min	H
Grafit	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Ulei	recomandat		