

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Clasa articolului	21T

Descriere**Notă:**

Utilizare cu plăcuța amovibilă KNUX 1604..R.

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 3
Șurub pentru gheară	259021 3
Gheară de strângere	259038 16
Știft	259049 4
Decalaj central L ₃	22 mm
Arc	259046 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Portplăcuță	259031 4
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm
Cod ISO Suport	A32U CKUNR/L16
Lungimea totală L	350 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	32 mm

Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Știft Tip 4	259049 4
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Arc Tip 3	259046 3
Gheară de strângere Tip 16	259038 16
Set de arcuri 10 bucăți Tip 3	259044 3
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Portplăcuță Tip 4	259031 4
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600