

Garant**CNMM 160612, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250458 HB7020
GTIN	4045197711267
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160612 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mmAvans f : 0,4 - 1,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Sfărâmător de așchii	SR
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire