

Garant**Freză de copiere foarte lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212606 12
GTIN	4045197712745
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	145 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10 mm
Lungime Ø d_1	85 mm
Ø tăișului D_c	12 mm
Lungime activă L_1	22 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurub de strângere	219872
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2