

**Garant****Freză de copiere, cu filet, Ø D: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212620 8
GTIN	4045197712776
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Fără răcire interioară.

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare:  $\pm 0,015$  mm. Fără răcire interioară.

**Aplicație:**

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

**Oțel** – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

**Notă:**

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv  $D_w$ . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

**Descriere tehnică**

Filet de prindere M	M5
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø tăișului $D_c$	8 mm
Ø $D_2$	9,5 mm
Lungime 1	13 mm
Ø $D_1$ h6	5,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	23 mm

Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurub de strângere	219870