

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 25 mm, Tip: HART****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212680 HART |
| GTIN | 4045197712530 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans f_z în titan > 850 N/mm²: 0,3 mm

Categorie: HB7705

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Materialul sculei | Carbură |
| Categorie | HB7705 |
| Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte | 0,3 mm |
| Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ² | 0,33 mm |
| Avans f_z în oțel < 60 HRC | 0,25 mm |
| Avans f_z în titan > 850 N/mm ² | 0,3 mm |
| Numărul de schimbări / tăşuri | 1 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare