

Garant**Freză de copiere, cu filet, Ø D: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212620 12
GTIN	4045197712790
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Fără răcire interioară.

Locaş precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

Descriere tehnică

Ø tăișului D_c	12 mm
Filet de prindere M	M8
Lungimea totală L_{ges}	25 mm
Lungime 1	16,5 mm
Ø D_2	13,5 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219872 (10IP; 2,2 Nm)

Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Șurub de strângere	219872