

Garant**Freză de copiere lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212603 10
GTIN	4045197712691
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaş precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Lungime activă L_1	21 mm
Ø tăişului D_c	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii D_s h6	12 mm
Lungime Ø d_1	53 mm
Ø d_1	8 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Șurub de strângere	219871