



## Freze din carbură HPC, TiSi, Ø f8 DC: 18mm



### Date comandă

Numărul de comandă	203014 18
GTIN	4045197746580
Clasa articolului	12X

### Descriere

#### Execuție:

Strat special de acoperire TiSi.

#### Notă:

**ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAȚIE!**

Produsele succesoare recomandate sunt Cod 203013, 203015, 203021, 203027.

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	42 mm
Lungimea tăișului $L_c$	36 mm
Lungimea totală L	104 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Ø tăișului $D_c$	18 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Ø de degajare $D_1$	17,5 mm
Ø cozii $D_s$	18 mm
Toleranță Ø nominal	f8

Unghiul elicei	35 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiSi
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat