

HOLEX**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306537 22
GTIN	4045197712264
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
 - Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
 - Suprafață de contact a manșonului mărită.
 - Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.
- Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	22 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Ø exterior D	50 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22