

Garant**Freză de copiere foarte lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212606 10
GTIN	4045197712738
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø d_1	8 mm
Ø tăișului D_c	10 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L_1	21 mm
Lungimea totală L_{ges}	132 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Lungime Ø d_1	75 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	219871
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP