

**HOLEX****Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365055 100
GTIN	4062406188634
Clasa articolului	32D

**Descriere****Execuție:**

- Se poate utiliza orizontal, vertical sau lateral.
- Model solid și ușor de utilizat.
- Bacuri călite și rectificat.
- Lungime totală constantă. (Șurub adâncit în mâner!)
- Posibilitate de prindere universală datorită orificiilor longitudinale.
- Bac mobil, ghidat lateral.
- Bac fix cu trei prisme verticale și una orizontală.
- Cu manivelă detașabilă.

**Aplicație:**

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

**Material:**

Corp din fontă.

**Precizie:**

În limita a **0,20 mm**.

**Descriere tehnică**

Lungimea corpului de bază a	191 mm
Înălțime totală c	64 mm
Înălțimea bacurilor C	30 mm

Gamă de prindere b	101 mm
Greutate	4,8 kg
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

## Accesorii

Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghine manuale pentru mașini de găurit Pentru tip 100	365046 100
---	------------