

**Garant****CNMG 120412, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmbător de aşchii	SM
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire