

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmbător de așchii	SM

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire