

Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 060408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire