

Garant**KNUX 160405R, Categorie: HB7020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251030 HB7020 |
| GTIN | 4045197711144 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Aplicația principală | P |
| Sfărâmător de așchii | SM |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 5 mm |
| Sfărâmător de așchii | 2,2 mm |
| Avans f | 0,2 - 0,5 mm/rot |
| Rază la colț | 0,5 mm |
| Categorie | HB7020 |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 350 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | KNUX 160405R |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

